

# GUIDE RÉFÉRENCES

POUR GANTS DE BOÎTE À GANTS PIERCAN

REFERENCE GUIDE FOR PIERCAN DRY BOX GAUNTLETS



**Pour trouver la référence du gant qui correspond à vos besoins, il vous suffit de procéder par étape.**  
*In order to find the suitable reference in the PIERCAN catalogue, use the following guide.*


## 1 TROUVEZ LES 2 PREMIERS CHIFFRES DE LA RÉFÉRENCE

*FIND THE FIRST TWO DIGITS OF THE REFERENCE*

Le choix de la forme et du diamètre du rond de gant vous donneront les deux premiers chiffres de la référence. Mesurez le diamètre de votre rond de gant et reportez-vous au tableau ci-contre.

*The first two digits of the reference correspond to the glove shape and port diameter. Measure the port diameter and refer to the opposite tables.*

Forme Shape	Diamètre du rond de gant Port diameter						
	136 mm	156 mm	186 mm	220 mm	250 mm	300 mm	350 mm
<b>AMBIDEXTRE - AMBIDEXTROUS</b>							
Conique Conical		10	13	12 18	85	97	96
Conique sans poignet (boîtes en surpression) Conical without wrist (positive pressure box)		15				94	
Téléscopique Telescopic	14 64						
Téléscopique (poignet large) Telescopic (large wrist)	54		56				
Cylindrique Cylindrical	34 60						
<b>ANATOMIQUE - ANATOMICAL</b>							
Conique Conical		20	22	28			
Conique sans poignet (boîtes en surpression) Conical without wrist (positive pressure box)			31	32			
Téléscopique Telescopic	24						
Cylindrique Cylindrical	44 80						



## 2 CHOISISSEZ LA LONGUEUR DE VOTRE GANT

*SELECT THE LENGTH OF YOUR GLOVE*

Il y a essentiellement deux longueurs pour les modèles les plus courants : 750 et 800 mm (longueurs standards). Pour les autres modèles, merci de nous consulter.

*Two lengths are basically available for the most common models: 750 and 800 mm (standard lengths). For other lengths, please contact us.*



### 3

## CHOISISSEZ LA MATIÈRE

SELECT THE MATERIAL

Caoutchouc naturel	: H	Natural rubber	: H
Néoprène	: C	Neoprene	: C
Néoprène antistatique	: CA	Antistatic Neoprene	: CA
Butyl hautes propriétés	: BHP	Butyl High Properties	: BHP
Butyl hautes propriétés/CSM	: BHP/Y	Butyl High properties/CSM	: BHP/Y
CSM*	: Y	CSM*	: Y
Polyuréthane	: PUR	Polyurethane	: PUR
Polyuréthane/CSM	: PUR/Y	Polyurethane /CSM	: PUR/Y
Polyuréthane chargé sans plomb	: PURCHSP	Loaded polyurethane	: PURCHSP
EPDM blanc	: Ew	White EPDM	: Ew

\*anciennement : Hypalon®      \*previously : Hypalon®

### 4

## CHOISISSEZ LA TAILLE

SELECT THE SIZE

De façon générale, les tailles disponibles dépendent des matières et du modèle de gant choisi.

Sizes generally depend on the material and the glove model.

Forme Shape	Caoutchouc Naturel et Néoprène Natural Rubber and Neoprene	Autres matières Other materials
10000	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10	7,5 - 8,5 - 9 1/2
12000	6 - 7 - 8 - 9	-
13000	7 - 8 - 9 - 10	7,5 - 8,5 - 9,5
14000	7 - 8 - 9 - 10	-
15000	9	-
18000	8 - 9 - 10	8,5 - 9,5 - 10,5
20000	5 - 6 - 7 - 8 - 9	7,5 - 9,5
22000	6 - 7 - 8 - 9	7,5 - 8,5 - 9,5
24000	6 - 7 - 8 - 9	-
28000	8 - 9 - 10	8,5 - 9,5 - 10,5
31000	9	-
32000	9	-
34000	-	7,5 - 9,5
44000	-	9,5
54000	-	9,5
56000	-	10
60000	8 - 9 - 10	-
64000	-	10
80000	9 - 10	-
85000	-	10
94000	10	-
96000	-	9,5
97000	9	8,5 - 9 - 10,5

### 5

## CHOISISSEZ L'ÉPAISSEUR

SELECT THE THICKNESS

Marquage des gants

Gloves printing

PIERCAN propose essentiellement deux épaisseurs : 4/10 et 6/10 mm.  
Two thicknesses are basically available : 4/10 and 6/10 mm.

6 caractères suivent la référence : le numéro de lot, la semaine et l'année de péremption (5 F 4015).  
6 characters follow the reference: the batch number, week and year of peremption (5F 4015).



### PIERCAN SAS

11-11 bis rue Charbonnel 75013 PARIS  
Tél +33 (0)1 45 88 66 27 - Fax +33 (0)1 45 80 98 30 - Email piercan@piercan.fr - www.piercan.fr

